

KONE Tillgänglighetspaket – EN 81-70

För KONE MonoSpace® och KONE MiniSpace®



Underlättar för funktionshindrade att använda hissar

KONE är ett av de första hissföretagen som erbjuder produkter som uppfyller kraven i EN 81-70, den nya europeiska harmoniserade standard som ska underlätta för personer med funktionshinder att använda hissar. I EN 81-70 specificeras tre olika typer av nya hissar. De viktigaste skillnaderna mellan de tre grupperna är korgstorleken och dörrbredden:


Typ 1 (480 kg)

- Rymmer en rullstolsanvändare
- Minimistorlek hisskorg: 1000 x 1250 mm
- Minsta dörrbredd: 800 mm.




Typ 2 (630 kg)

- Rymmer en rullstolsanvändare och en ledsagare
- Minimistorlek hisskorg: 1100 x 1400 mm
- Minsta dörrbredd: 900 mm.




Typ 3 (1275 kg)

- Rymmer en rullstolsanvändare samt flera andra hissanvändare i en hiss av denna typ kan rullstolen vändas i hisskorgen
- Minimistorlek hisskorg: 2000 x 1400 mm
- Minsta dörrbredd: 1100 mm.



KONE Tillgänglighetspaket – EN 81-70

En **våningsmeddelarfunktion** informerar om korgens position när den stannar samt när dörrarna öppnas och stängs.



Anropsknapparnas position, utformning, storlek och egenskaper uppfyller EN 81-70. Till exempel:


- Knapparna ger signaler med ljud och ljus när man trycker på dem
- Markeringar, piktogram och färger står i skarp kontrast till omgivningen
- Knappen till entréplanet framträder från de andra knapparna.




Alarmknappen förblir upplyst vid strömavbrott. Den syns tydligt och hisspassagerarna kan därför enkelt komma i kontakt med KONEs 24-timmars alarmcentral.



En **spegel av säkerhetsglas** hjälper rullstolsanvändare att upptäcka eventuella hinder när de ska ta sig ut ur hisskorgen.



Handledaren har godkända mått, grepp, rundade ändar, form och placering på sidoväggen.



När passageraren väntar på hissen indikerar de upplysta riktningsspilarna om hissen går **uppåt eller nedåt**. En **ljusignal** hörs när dörrarna öppnas.

Våningssignaliseringen syns tydligt tack vare stand-by-belysning.

Våningsplanens anropstablåer har följande egenskaper:

- När passageraren trycker på någon av anropsknapparna svarar systemet med ljud- och ljussignaler.
- En ljusignal hörs varje gång man trycker på någon av anropsknapparna, även om anropet redan har registrerats
- Ljussignalerna kan justeras individuellt på varje våningsplan inom intervallet 35-65 dB(A)
- En ljusring runt knappen bekräftar anropet.

Ljusridån förhindrar fysisk kontakt mellan användaren och dörrbladen när dörren stängs. Den fungerar kontinuerligt över ett avstånd på mellan 25 mm och 1800 mm över korgens dörrtröskel.

Tillval



Som tillvalsutrustning (ingår ej i KONE Tillgänglighetspaket – EN 81-70) finns en **fällsits** för extra komfort och säkerhet. Fällsitsen kan maximalt belastas med 100 kg.